

ELTEN**Nilkkurit, harmaat VINTAGE Mid ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092231 40
GTIN	4030839220542
Tuoteluokka	09P

Kuvaus**Malli:**

Moderni, retromallinen turvakenkä.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Hengittävä BIOACTIVE-tekstiilivuori takaa miellyttävän kengän sisäilmaston.**
- **Pehmustettu läppä.**
- **Täyskokoinen ESD PRO grey -pohjallinen.**
- **TPU/PU-pohja L10, liukumaton.**
- **ESD-kelpoinen.**
- **Nykyaikaiset ja innovatiiviset, vintage-tyyliset turvajalkineet.**
- **Kestävää naudan nahkaa.**
- **Bioaktiivisen tekstiilivuorauksen ansiosta hyvä hengittävyys ja mukavuus myös pidempään yhtäjaksoisesti käytettäessä.**
- **Teräksinen kärkisuoja**
- **Metalliton naulaanastumissuoja.**
- **TPU-/PU-pohjat ovat mukavat ja ehkäisevät liukastumista.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Toimituksen sisältö:

Mukana harmaat lisäkengännauhat.

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 37–48.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: teräs

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tekninen kuvaus

Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Kiinnitys	Nauha
Pintamateriaali	Naudan-nahkaa.
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön	kyllä
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä	kyllä
Ulkopohjan materiaali	TPU/PU
Suojausluokka	S3
Sisävuoren materiaali	hengittävä tekstiilivuori
Väri	harmaa
Kenkätyyppi	Nilkkurit
öljyn- ja bensiininkestävä pohja	kyllä
Varvassuojuksen materiaali	teräs
antistaattinen	kyllä
EU-kokojärjestelmä	40
Iskunvaimennus kannan alueella	kyllä
metalliton ja nahaton rakenne	ei
Koko kengän vesitiiviys	kyllä
Sarja	VINTAGE
Sukupuoli	Miehille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvasaappaat

