



Varasahanterä Höylähammastus, Terän pituus: 915mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	581810 915
GTIN	7311518249465
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus

Malli:

Ovaali kaariosa lakattua teräsputkea, kiinnitysvipu. Sahanterä aitoa ruotsalaista terästä.

Karkaistut hampaiden kärjet. Tarkkuusteroitettu ja täsmällisesti haritettu.

Höylähammastus (HZ) levityshampaiden edellä 4 hammasta, ikiterävä. Kaikkien puulajien, erityisesti vihreän puun sahaukseen.

Tekninen kuvaus

Terän korkeus	18 mm
Terän pituus	915 mm
Hammasmalli	Höylähammastus
Tuotetyyppi	Kaarisahanterä