

Garant**Rautasahanterä, yksipuolinen - bimetalli****Tilaustiedot**

Tilausnumero	582950
GTIN	4045197158123
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas sahanterä, erinomainen leikkuuteho ja pitkä käyttöikä. **Bimetallia** = hampaat HSS:ää, karkaistut, selkä erittäin taipuisaa jousiterästä. **Katkeamaton – turvallisuutta työpaikalle!**

Mitat: 300×13×0,65 mm.

Huomautus:

Konesahanterät - katso nro 171000 / 171150.

Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma	24
Terän pituus	300 mm
Tuotetyyppi	Kaarisahanterä