

**Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614950 15
GTIN	4045197511324
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

**Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniterästä, kiillotettu ja mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	275 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	7 mm
Avainkoko	15 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	11 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Tuotetyyppi	Ruuviavain