

**Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614900 18
GTIN	4045197442123
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	266 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	8,5 mm
Avainkoko	18 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	12 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

