



## Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, Avainten määrä: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	615500 10
GTIN	4018754058440
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	10
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain

**Tarvikkeet**

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X24 mm	615000 21X24
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X30 mm	615000 27X30
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615000 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615000 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615000 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615000 18X19
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615000 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615000 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615000 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615000 10X11