



Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, Avainten määrä: 12



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615500 12 |
| GTIN | 4018754058457 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Avainten määrä | 12 |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Renkaan asento | 75 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromiteräseosta |
| Pinta | kromattu (hilseilemätön) |

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm | 615000 10X11 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm | 615000 18X19 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X32 mm | 615000 27X32 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm | 615000 16X17 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X23 mm | 615000 21X23 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm | 615000 20X22 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm | 615000 14X15 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X26 mm | 615000 24X26 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm | 615000 6X7 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 30X34 mm | 615000 30X34 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm | 615000 8X9 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm | 615000 12X13 |