

Garant**6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642325 30
GTIN	4045197497963
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

Standardi:**DIN 3124****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat)	1.3/16 tuuma
Pituus	44 mm
Ø poistopuolella	39,8 mm
Avainkoko	30 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy