



Kaarisaha, sisältää sahanterän Höylähammastus, Terän pituus: 530mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 581800 530 |
| GTIN | 7311518273934 |
| Tuoteluokka | 58Z |

Kuvaus

Malli:

Ovaali kaariosa lakattua teräspuutkea, kiinnitysvipu. Sahanterä aitoa ruotsalaista terästä.

Karkaistut hampaiden kärjet. Tarkkuusteroitettu ja täsmällisesti haritettu.

Höylähammastus (HZ) levityshampaiden edellä 4 hammasta, ikiterävä. Kaikkien puulajien, erityisesti vihreän puun sahaukseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|----------------|
| Terän korkeus | 18 mm |
| Terän pituus | 530 mm |
| Hammastus | Höylähammastus |
| Tuotetyyppi | Kaarisaha |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| VarasahanteräHöylähammastus Terän pituus 530 mm | 581810 530 |
|---|------------|