



Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, Avainten määrä: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	615500 13
GTIN	4018754058464
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34; 36x41

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	13
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615000 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 30X34 mm	615000 30X34
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615000 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615000 18X19
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615000 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X32 mm	615000 27X32
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615000 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615000 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X26 mm	615000 24X26
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615000 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615000 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 36X41 mm	615000 36X41
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X23 mm	615000 21X23