



Kiintolenkkiavainsarja, pitkä malli, Avainten määrä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	614910 11
GTIN	4045197461575
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 614700 / 614200 / 614900: Koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	11
Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 10 mm	614900 10
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 30 mm	614900 30
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 21 mm	614900 21
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 13 mm	614900 13

Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 16 mm	614900 16
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 27 mm	614900 27
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 22 mm	614900 22
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 19 mm	614900 19
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 17 mm	614900 17
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 24 mm	614900 24
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 18 mm	614900 18