



## Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 19mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614950 19
GTIN	4045197511362
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

**Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniterästä, kiillotettu ja mattakromattu.

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	340 mm
Avainkoko	19 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	8,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	13 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Tuotetyyppi	Ruuviavain