



## Kiintolenkkiavainsarja, pitkä malli, Avainten määrä: 14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614910 14
GTIN	4045197461582
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kiintolenkkiavain nro 614700 / 614200 / 614900: Koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	14
Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviavain

### Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 24 mm	614900 24
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 17 mm	614900 17
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 12 mm	614900 12

Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 22 mm	614900 22
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 10 mm	614900 10
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 13 mm	614900 13
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 21 mm	614900 21
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 18 mm	614900 18
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 19 mm	614900 19
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 15 mm	614900 15
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 16 mm	614900 16
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 20 mm	614900 20
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 14 mm	614900 14
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 11 mm	614900 11