



12-kulmainen sytytystulppahylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	642450 16
GTIN	4018754005741
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Kumiosa sytytystulppien paikallaan pitämistä varten.

lhanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	5/8 tuuma
Avainkoko	16 mm
Ø poistopuolella	22,4 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pituus	83 mm
Sytytystulppien kiinnitystapa	Pitokumi
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	krominiklattu

Tuotetyyppi

Avainhylsy