



## Taivutettu kuusiokoloväänninsarja kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	626040 7
GTIN	7610733085545
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

#### Malli:

Taivutettu varsi; optimaaliset leukapituudet. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu, särmät hiukan pyöristetyt.

#### Toimituksen sisältö:

Säilytykseen: muoviteline

à 1 kulmaruuvimeisseli 626030, kromattu

(koot 0,7 ja 0,9 mustattu): Koot 0,9; 1,30; 1,5; 2; 2,5; 3; 4

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	7
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

### Tarvikkeet

taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 1,5 mm	626030 1,5
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 3 mm	626030 3

Muovilaukku taivutetuille kuusiokolovääntimille Tyyppi 8	626250 8
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 0,9 mm	626030 0,9
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 2,5 mm	626030 2,5
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 1,3 mm	626030 1,3
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 4 mm	626030 4
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 2 mm	626030 2