



Taivutettu kuusiokoloväänninsarja kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	626040 8
GTIN	7610733087594
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi; optimaaliset leukapituudet. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu, särmät hiukan pyöristetyt.

Toimituksen sisältö:

Säilytykseen: muoviteline

à 1 kulmaruuvimeisseli 626030, kromattu

(koot 0,7 ja 0,9 mustattu): koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	8
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 7 mm	626030 7
--	----------

taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 4 mm	626030 4
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 3 mm	626030 3
Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille Kiinnityspaikkojen määrä 9	627255 9
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 2,5 mm	626030 2,5
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 2 mm	626030 2
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 1,5 mm	626030 1,5
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 8 mm	626030 8
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 5 mm	626030 5
Muovilaukku taivutetuille kuusiokolovääntimille Tyyppi 8	626250 8
taivutettu kuusiokoloväänninkromattu Kuusikulma 6 mm	626030 6