

**Garant****Pyörösahanterä puulle, viistohammas keskikova, Terän Ø D: 400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584035 400
GTIN	4045197220806
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

**Käyttö:**

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Tyyppi UW **levymateriaaleille, viilutetuille tai yksipuolisesti muovilla päällystetyille materiaaleille**, viilu paketeittain pitkittäin, kovapaperi ja kovakudos.

**Huomautus:**

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D	400 mm
Porauksen Ø	30 mm
hampaiden lukumäärä	60
Leikkuuleveys B	3,5 mm

Vääntöreikien määrä / Ø / kehä

2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm

Tuotetyyppi

Pyörösahanterä