

Garant**Pyörösahanterä puulle, viistohammas yleiskäyttöinen, Terän Ø D: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584075 300
GTIN	4045197220905
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Yleiskäyttöinen pyörösahanterä – pitkä kestoikä, hiljainen, **ei vaurioиду nauloista. Kaikille puulaaduille** ja vaikeasti työstettäville rakennusmateriaalille, myös alumiiniprofiileille.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

hampaiden lukumäärä	48
Terän Ø D	300 mm
Porauksen Ø	30 mm
Leikkuuleveys B	3,2 mm

Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä