

**Garant****Pyörösahanterä puulle, viistohammas karkea, Terän Ø D: 350mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584015 350
GTIN	4045197220738
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

**Käyttö:**

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Tyyppi LWZ **luonnonpuun ja puulevymateriaalin** pitkittäis- ja poikittaissahaukseen.

**Huomautus:**

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D	350 mm
Porauksen Ø	30 mm
hampaiden lukumäärä	32
Leikkuuleveys B	3,5 mm
Vääntiöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm

Tuotetyyppi

Pyörösahterä