

Garant**Pyörösahanterä puulle, viistohammas karkea, Terän Ø D: 400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584015 400
GTIN	4045197220745
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Tyyppi LWZ **luonnonpuun ja puulevymateriaalin** pitkittäis- ja poikittaissahaukseen.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	30 mm
Terän Ø D	400 mm
hampaiden lukumäärä	36
Leikkuuleveys B	3,5 mm
Vääntiöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm

Tuotetyyppi

Pyörösahteri