

Garant**Pyörösahanterä puulle, viistohammas keskikova, Terän Ø D: 216mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584035 216
GTIN	4045197220752
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen. Negatiivinen rintakulma.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Tyyppi UW **levymateriaaleille, viilutetuille tai yksipuolisesti muovilla päällystetyille materiaaleille**, viilu paketeittain pitkittäin, kovapaperi ja kovakudos.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	216 mm
hampaiden lukumäärä	48
Porauksen Ø	30 mm
Leikkuuleveys B	2,8 mm

Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä