

**Garant****Pyörösahanterä puulle, viistohammas hieno, Terän Ø D: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584055 300
GTIN	4045197220837
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

**Käyttö:**

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Tyyppi KW **jalopuuviilutetuille ja molemmin puolin muovipäällystetyille puulevyille sekä pintanuorrutetuille materiaaleille**, kun edellytetään hyvää leikkuujälkeä.

**Huomautus:**

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

**Tekninen kuvaus**

hampaiden lukumäärä	72
Porauksen Ø	30 mm
Terän Ø D	300 mm
Leikkuuleveys B	3,2 mm

Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä