

**Garant****Pistosahanteräsarja, 25 osaa, merkintä: T118A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588410 T118A
GTIN	4045197636768
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Progressiivinen hammastus** puree kevyesti (ohuet levyt eivät lepata) ja lastuaa tehokkaasti.

**Toimituksen sisältö:**

25 osaa

**Tekninen kuvaus**

Levyn paksuus (umpilevy)	1-3 mm
Hammasjako	1,1–1,5 mm
Terän pituus	92 mm
Sahanterämateriaali	HSS
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Terien lkm	25
Sopivuus	_T118A
optimoitu materiaalille	teräs
merkintä	T118A
Tuotenimen määrite	25 osaa
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

