

**Garant**

**Pyörösahanterä metallille, viistohammas, viiste yleiskäyttöinen, Terän Ø D: 160mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	584095 160
GTIN	4045197220929
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen. **Keskireiän Ø 20 mm.**

**Käyttö:**

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

**Universal**-pyörösahanterä **erilaisten materiaalien sahaamiseen**, joita voivat olla esim. **lattatangot ja kulmaraudat**, alumiini ja muut ei-rautametallit. Suora hammas, viiste, ≤ Ø 250 mm, viisto hammas, viiste, alk. Ø 300 mm.

**Huomautus:**

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	20 mm
Terän Ø D	160 mm
hampaiden lukumäärä	42

Leikkuuleveys B	2 mm
Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/6/32 mm
Tuotetyppi	Pyörösahanterä