

**Garant****Pyörösahanterä metallille, viistohammas, viiste yleiskäyttöinen, Terän Ø D: 190mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584095 190
GTIN	4045197220936
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

**Käyttö:**

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

**Universal**-pyörösahanterä **erilaisten materiaalien sahaamiseen**, joita voivat olla esim.

**lattatangot ja kulmaraudat**, alumiini ja muut ei-rautametallit. Suora hammas, viiste, ≤ Ø 250 mm, viisto hammas, viiste, alk. Ø 300 mm.

**Huomautus:**

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	30 mm
hampaiden lukumäärä	48
Terän Ø D	190 mm

Leikkuuleveys B	2,2 mm
Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 mm
Tuotetyppi	Pyörösahanterä