

Garant**Pyörösahanterä puulle, viistohammas hieno, Terän Ø D: 350mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584055 350
GTIN	4045197220844
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Tyyppi KW **jalopuuviilutetuille ja molemmin puolin muovipäällystetyille puulevyille sekä pintanuorrutetuille materiaaleille**, kun edellytetään hyvää leikkuujälkeä.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	30 mm
hampaiden lukumäärä	84
Terän Ø D	350 mm
Leikkuuleveys B	3,5 mm

Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä