

Garant**Pistosahanteräsarja, merkintä: T118A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588400 T118A
GTIN	4045197158130
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Progressiivinen hammastus** puree kevyesti (ohuet levyt eivät lepata) ja lastuaa tehokkaasti.

Toimituksen sisältö:

5-osainen

Tekninen kuvaus

Levyn paksuus (umpilevy)	1-3 mm
Sopivuus	_T118A
Sahanterämateriaali	HSS
Hammasjako	1,1–1,5 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Terien lkm	5
Terän pituus	92 mm
optimoitu materiaalille	teräs
merkintä	T118A
Tuotetyyppi	Pistosahanterä