

Garant**Pyörösahanterä metallille, viistohammas, viiste yleiskäyttöinen, Terän Ø D: 216mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584095 216
GTIN	4045197220943
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Universal-pyörösahanterä **erilaisten materiaalien sahaamiseen**, joita voivat olla esim. **lattatangot ja kulmaraudat**, alumiini ja muut ei-rautametallit. Suora hammas, viiste, ≤ Ø 250 mm, viisto hammas, viiste, alk. Ø 300 mm.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

hampaiden lukumäärä	54
Porauksen Ø	30 mm
Terän Ø D	216 mm

Leikkuuleveys B	2,2 mm
Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 mm
Tuotetyppi	Pyörösahanterä