

Garant**Pistosahanteräsarja, merkintä: T118AF****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588400 T118AF
GTIN	4045197636744
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Progressiivinen hammastus** puree kevyesti (ohuet levyt eivät lepata) ja lastuaa tehokkaasti.

Bimetallinen sahanterä, pitkä käyttöikä erityisesti sahattaessa reikäpeltiä.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Levyn paksuus (reikälevy)	1-3 mm
Terien lkm	5
Terän pituus	92 mm
Hammasjako	1,1–1,5 mm
Sahanterämateriaali	BiM
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Sopivuus	_T118AF
optimoitu materiaalille	teräs
merkintä	T118AF
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

