

Garant**Pistosahanteräsarja, 25 osaa, merkintä: T127D****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588410 T127D
GTIN	4045197158215
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen.**Toimituksen sisältö:**

25 osaa

Tekninen kuvaus

Hammasjako	3,0 mm
Terien lkm	25
Terän pituus	100 mm
Sopivuus	_T127D
Metalliprofiili (suljettu)	< 30 mm
Levyn paksuus (umpilevy)	3-15 mm
Lastuamistapa	upotusleikkaus
Sahanterämateriaali	HSS
optimoitu materiaalille	alumiini
merkintä	T127D
Tuotenimen määrite	25 osaa
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

