

**Garant****Pistosahanteräsarja, 25 osaa, merkintä: T318A****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 588410 T318A  |
| GTIN         | 4045197158222 |
| Tuoteluokka  | 51S           |

**Kuvaus****Malli:**Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen.**Toimituksen sisältö:**

25 osaa

**Tekninen kuvaus**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Metalliprofiili (suljettu) | < 65 mm        |
| Terien lkm                 | 25             |
| Levyn paksuus (umpilevy)   | 1-3 mm         |
| Terän pituus               | 132 mm         |
| Sopivuus                   | _T318A         |
| Hammasjako                 | 1,2 mm         |
| Lastuamistapa              | upotusleikkaus |
| Sahanterämateriaali        | HSS            |
| optimoitu materiaalille    | teräs          |
| merkintä                   | T318A          |
| Tuotenimen määrite         | 25 osaa        |
| Tuotetyyppi                | Pistosahanterä |

