

**Garant****Pyörösahanterä puulle, viistohammas yleiskäyttöinen, Terän Ø D: 190mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584075 190
GTIN	4045197220868
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

**Käyttö:**

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

**Yleiskäyttöinen** pyörösahanterä – pitkä kestoikä, hiljainen, **ei vaurioidu nauloista. Kaikille puulaaduille** ja vaikeasti työstettäville rakennusmateriaalille, myös alumiiniprofiileille.

**Huomautus:**

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D	190 mm
hampaiden lukumäärä	30
Porauksen Ø	30 mm
Leikkuuleveys B	2,8 mm

Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä