

Garant**Pistosahanteräsarja, merkintä: T127D****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588400 T127D
GTIN	4045197158154
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen.**Toimituksen sisältö:**

5 osaa

Tekninen kuvaus

Lastuamistapa	upotusleikkaus
Levyn paksuus (umpilevy)	3-15 mm
Sahanterämateriaali	HSS
Terien lkm	5
Terän pituus	100 mm
Sopivuus	_T127D
Hammasjako	3,0 mm
Metalliprofiili (suljettu)	< 30 mm
optimoitu materiaalille	alumiini
merkintä	T127D
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

