

**Garant****Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615710 12
GTIN	4045197160898
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**GARANT** – pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä. Lenkipäässä **AS-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**GARANT** – kromiteräseoksesta valmistettu, kromattu (hilseilemätön), pyörästetty pinta.

**Sisältö:**

1 avain nro 615700 / 615000 / 615900 / 615950 / 610120: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	12
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X32 mm	615700 27X32
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615700 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615700 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615700 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X26 mm	615700 24X26
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615700 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615700 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615700 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615700 18X19
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615700 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X23 mm	615700 21X23
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 30X34 mm	615700 30X34