

Garant**Pyörösahanterä puulle, viistohammas yleiskäyttöinen, Terän Ø D: 210mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584075 210
GTIN	4045197220875
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Yleiskäyttöinen pyörösahanterä – pitkä kestoikä, hiljainen, **ei vaurioidu nauloista. Kaikille puulaaduille** ja vaikeasti työstettäville rakennusmateriaalille, myös alumiiniprofiileille.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	210 mm
hampaiden lukumäärä	34
Porauksen Ø	30 mm
Leikkuuleveys B	2,8 mm

Tuotetyyppi

Pyörösahterä