

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 27X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 27X32
GTIN	4045197385550
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	40 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	48 mm
Avaimen pituus L	360 mm
Avainkoko $_1$	27 mm
Avainkoko $_2$	32 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

