

**Ansell****Kemikaalisuojakäsineet AlphaTec® 58-535W, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094754 7
GTIN	10076490463028
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

Luokan III suojakäsineet.

AlphaTec® 58-535W. Luotettava suojaus parantaa käyttäjän turvallisuutta. Patentoidun Ansell Grip Technology™ -teknologian ansiosta käyttäjä voi käsitellä märkiä ja öljyisiä esineitä hallitusti ja pienempää tarttumisvoimaa käyttäen. Yhtenäinen suojakerros vähentää huomattavasti vaaraa kemikaalien tunkeutumisesta iholle käsinemateriaalin läpi. Valkoinen nailonvuori sisätöitä varten.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	7
Sarja	AlphaTec®
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Sisältö	6

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tyyppi A (AJKLOPT)
Kemikaalinkestävyys	AJKLOPT
EN 388	3132A
EN 407	X1XXXX
Materiaali	Nitriili
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Käyttöalue	Allround
Pituus	340 mm
Väri	musta / vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Paino	56,2 g
Viiltosuojaluokka	A
Pinnoitus	Nitril
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet