

**Ansell****Kemikaalisuojakäsineet AlphaTec® 58-128, Käsineen koko: 10****Tilastiedot**

Tilausnumero	094749 10
GTIN	10076490464421
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

Luokan III suojakäsineet.

AlphaTec® 58-128. Kevyt kemikaalisuojakäsine, hyvä sormien liikkuvuus. Ohuesta nitrilikerroksesta koostuva sulku takaa erinomaisen suojan käsille käsiteltäessä nestemäisiä ärsyttäviä aineita. Ansell Grip Technology™ mahdollistaa tarkan tarttumisen öljyisiin tai märkiin pienosiin.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	10
Sarja	AlphaTec®
Käsintyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Sisältö	12

Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifointi
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKLOPT
EN 388	2121A
Materiaali	Nitriili
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Käyttöalue	Allround
Pituus	320 mm
Paksuus	0,175 mm
Väri	musta / vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Paino	25,8 g
Viiltosuojaluokka	A
Pinnoitus	Nitril
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet