

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 13X17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 13X17
GTIN	4045197160966
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	27 mm
Avainkoko ₂	17 mm
Avaimen pituus L	263 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	22 mm
Avainkoko ₁	13 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

