



Pistosahanteräsarja, merkintä: T123X



Tilaustiedot

Tilausnumero	588500 T123X
GTIN	3165140128056
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Progressiivinen hammastus** puree kevyesti (ohuet levyt eivät lepata) ja lastuaa tehokkaasti.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Hammasjako	1,2–2,6 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Metalliprofiili (suljettu)	< 30 mm
Terän pituus	100 mm
Sahanterämateriaali	HSS
Levyn paksuus (umpilevy)	1,5-10 mm
Terien lkm	5
Sopivuus	_T123X
optimoitu materiaalille	teräs
merkintä	T123X
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

