

ELTEN**Nilkkurit, harmaat VINTAGE Mid ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 42****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092231 42
GTIN	4030839220566
Tuoteluokka	09P

Kuvaus**Malli:**

Moderni, retromallinen turvakenkä.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Hengittävä BIOACTIVE-tekstiilivuori takaa miellyttävän kengän sisäilmaston.**
- **Pehmustettu läppä.**
- **Täyskokoinen ESD PRO grey -pohjallinen.**
- **TPU/PU-pohja L10, liukumaton.**
- **ESD-kelpoinen.**
- **Nykyaikaiset ja innovatiiviset, vintage-tyyliset turvajalkineet.**
- **Kestävää naudan nahkaa.**
- **Bioaktiivisen tekstiilivuorauksen ansiosta hyvä hengittävyys ja mukavuus myös pidempään yhtäjaksoisesti käytettäessä.**
- **Teräksinen kärkisuojaus**
- **Metalliton naulaanastumissuoja.**
- **TPU-/PU-pohjat ovat mukavat ja ehkäisevät liukastumista.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Toimituksen sisältö:

Mukana harmaat lisäkengännauhat.

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 37–48.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: teräs

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tekninen kuvaus

Kenkätyyppi	Nilkkurit
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
öljyn- ja bensiininkestävä pohja	kyllä
Kiinnitys	Nauha
mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön	kyllä
Koko kengän vesitiiviys	kyllä
Suojausluokka	S3
Ulkopohjan materiaali	TPU/PU
antistaattinen	kyllä
Iskunvaimennus kannan alueella	kyllä
Sisävuoren materiaali	hengittävä tekstiilivuori
Pintamateriaali	Naudan-nahkaa.
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä	kyllä
Varvassuojuksen materiaali	teräs
metalliton ja nahaton rakenne	ei
EU-kokojärjestelmä	42
Väri	harmaa
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Sarja	VINTAGE
Sukupuoli	Miehille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvasaappaat

