

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 10X11mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615950 10X11 |
| GTIN | 4045197160935 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Avainkoko ₂ | 11 mm |
| Avainkoko ₁ | 10 mm |
| Avaimen pituus L | 197 mm |
| suurin lenkin Ø D ₁ max | 16 mm |
| suurin lenkin Ø D ₂ max | 18 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Pinta | kromattu |
| Tuotenimen määrite | kromattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviaavain |

