

Garant**Momenttiavain Slipper asteikolla, Suurin kiristysmomentti: 10Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657762 10
GTIN	4045197891624
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Erityinen, läpiliukuva laukaisumekanismi **estää luotettavasti epätoivotun ylikiristyksen**. Yksivartinen momenttiavain, **säädettävissä mikrometriasteikolla**, itselaukeava. Lukitus tahatonta säätöä vastaan kahvan päässä. Integroitu räikkätoiminto.

Mittayksiköt: Nm.

Etu:

Hieno laukaisumekanismi mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toiminto:

Kun esiasetettu momenttiarvo saavutetaan, avain irtoaa selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Erityinen laukaisumekanismi varmistaa, että säädetyt vääntömomenttiarvot saavutetaan luotettavasti mutta että **niitä ei ylitetä**.

Käyttö:

Keskisuurille ja suurille sarjoille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tarkkuus:

± 6 % asetetusta arvosta.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Tekninen kuvaus

Vääntömomenttialue	2 - 10 Nm
Näyttö	analoginen
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	0,1 Nm
Kiristys-suunta	Kiristys myötäpäivään
Suurin kiristysmomentti	10 Nm
Paino	235 g
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Kokonaispituus L	204 mm
Liitännämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	140 mm
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytkin
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	135 mm
Palaute	irrottava
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	optinen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Taitto toiminto	ei
Liukutoiminto	kyllä

QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimisoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000
KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400