



Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	642800 M8
GTIN	4018754006427
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Käyttö:

XZN-ruuveille.

Standardi:

DIN 2324

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Tekninen kuvaus

Pituus	60 mm
vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Ruuveille	M8
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihampainen-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy

