

Tuurnaprässi, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	086790 1
GTIN	2050001940414
Tuoteluokka	08V

Kuvaus

Malli:

Luja, ontto erikoisvalurunko, suuri pohja-ala. Jalustassa kiinnitysporaukset alustaan kiinnittämistä varten (työpöytä tai alusta nro 086795). Hammaspyörä ja hammastankotyönnin ovat vaativaan käyttöön tarkoitettua, kestävästä terästä. Työskentely on tarkkaa karkaistun ja hiotun hammastangon ja pitkän ohjainholkin ansiosta. Käännettävä alustalevy, neljä erikokoista aukkoa erilaisten työkappaleiden tukemista varten. Hammastankotyönnintä käytetään vipuvarrella.

Käyttö:

Holkkien, kuulalaakerien, sorvaustuurnien, sokkien ja pulttien kiinnittämiseen ja irrottamiseen puristamalla. Myös avennustöihin sekä yksinkertaisten leikkuu- ja stanssaustyökalujen käyttämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Puristusteho enintään: 6,57 kN

Työntimen Ø: 36 mm

Ulottuma työntimen puoleenväliin: 104 mm

Työntimen enimmäisliikealue: 200 mm

Valurungon korkeus: 400 mm

Työkappaleen Ø:lle: 200 mm

Tekninen kuvaus

Ulottuma työntimen puoleenväliin	104 mm
Pohja-alan leveys	172 mm
Pohja-alan syvyys	277 mm
Työntimen Ø	36 mm
tyyppi	1
Työkappaleen Ø:lle	200 mm
Alustalevyn aukkojen leveydet	10/15/22/30 mm
Valurungon korkeus	400 mm
Paino	25 kg
Puristusteho enintään	6,57 kN
Työntimen enimmäisliikealue	200 mm
Tuotetyyppi	Tuurnaprässi