

Tuurnaprässi, Tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero

086790 0

GTIN

Tuoteluokka

08V

Kuvaus

Malli:

Luja, ontto erikoisvalurunko, suuri pohja-ala. Jalustassa kiinnitysporaukset alustaan kiinnittämistä varten (työpöytä tai alusta nro 086795). Hammaspöytä ja hammastankotyönnin ovat vaativaan käyttöön tarkoitettua, kestävästä terästä. Työskentely on tarkkaa karkaistun ja hiotun hammastangon ja pitkän ohjainholkin ansiosta. Käännettävä alustalevy, neljä erikokoista aukkoa erilaisten työkappaleiden tukemista varten. Hammastankotyönnintä käytetään vipuvarrella.

Käyttö:

Holkkien, kuulalaakerien, sorvaustuurnien, sokkien ja pulttien kiinnittämiseen ja irrottamiseen puristamalla. Myös avennustöihin sekä yksinkertaisten leikkuu- ja stanssaustyökalujen käyttämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

Alustalevyn aukkojen leveydet

10/15/20/25 mm

Pohja-alan syvyys

195 mm

Työntimen enimmäisliikealue

110 mm

Paino	11 kg
Pohja-alan leveys	130 mm
Puristusteho enintään	5,11 kN
Valurungon korkeus	260 mm
Työntimen Ø	28 mm
Ulottuma työntimen puoleenväliin	100 mm
Työkappaleen Ø:lle	180 mm
tyyppi	0
Tuotetyyppi	Tuurnaprässi