

GECHTER**Käsi­käyt­to­inen vipu­puris­tin, Tyyp­pi: 5****Tilau­stie­dot**

Tilausnumero	086760 5
GTIN	2050001743923
Tuoteluokka	08V

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ontto valurunko ja suuri tukipinta. Alustassa 4 reikää esimerkiksi työpenkkiin kiinnittämistä varten. Puristustyökalun kiinnityskelkka liikkuu välyksettömästi V-johteessa, ja sen korkeutta voi säätää. Lisäksi puristinisku (työntimen isku) voidaan asettaa säätöruuvien avulla halutulle iskukorkeudelle. Työkappaleen kiinnityspöydässä on 10 mm:n T-urat työkappaleen kiinnityslaitteen kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Leimaus-, niittaus-, tyssäys- ja stanssaustöihin sekä taivuttamiseen ja puristamiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Huomautus:

Paineilma-avusteisia käsivipu­puris­timia on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086761.

Puristusvoima, lyhyt työpituus: 14 kN

Pitkä työpituus: 0 - 40 mm

Ulottuma: 90 mm

Korkeus: 70 - 195 mm

Kiinnitysreikä työntimessä: 10 H 7 mm

Pöydän leveys: 180 mm

Tekninen kuvaus

Pohja-alan leveys	180 mm
Pitkä työpituus	0 - 40 mm
Paino	20 kg
Kiinnitysreikä työntimessä	10 H 7 mm
Ulottuma	90 mm
Korkeus ilman vipua	420 mm
Pohja-alan syvyys	240 mm
T-ura – DIN 650	1 kpl koko 10
Puristusvoima, lyhyt työpituus	14 kN
tyyppi	5
Pöydän syvyys	110 mm
Pöydän leveys	180 mm
Korkeus	70 - 195 mm
Tuotetyyppi	Vipupuristin