

GECHTER**Käsi­käyt­­töinen vipupuristin, Tyyppi: 12****Tilau­stiedot**

Tilausnumero	086760 12
GTIN	2050001742469
Tuoteluokka	08V

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ontto valurunko ja suuri tukipinta. Alustassa 4 reikää esimerkiksi työpenkkiin kiinnittämistä varten. Puristustyökalun kiinnityskelkka liikkuu välyksettömästi V-johteessa, ja sen korkeutta voi säätää. Lisäksi puristinisku (työntimen isku) voidaan asettaa säätöruuvien avulla halutulle iskukorkeudelle. Työkappaleen kiinnityspöydässä on 10 mm:n T-urat työkappaleen kiinnityslaitteen kiinnittämistä varten. Käännettävä vipupultti puristustehon asettamiseksi työpituuden mukaan (katso taulukko).

Käyttö:

Leimaus-, niittaus-, tyssäys- ja stanssaustöihin sekä taivuttamiseen ja puristamiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Huomautus:

Paineilma-avusteisia käsivipupuristimia on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086761.

Tekninen kuvaus

Korkeus ilman vipua	500 mm
Pitkä työpituus	0 - 45 mm

Pöydän syvyys	170 mm
Lyhyt työpituus	0 - 23 mm
Korkeus	75 - 240 mm
Puristusvoima, pitkä työpituus	16 kN
T-ura – DIN 650	1 kpl koko 10
Paino	32 kg
Pohja-alan syvyys	310 mm
Ulottuma	120 mm
tyyppi	12
Pohja-alan leveys	180 mm
Pöydän leveys	200 mm
Kiinnitysreikä työntimessä	10 H 7 mm
Puristusvoima, lyhyt työpituus	20 kN
Tuotetyyppi	Vipupuristin