

Tuurnaprässi, Tyyppi: 3A



Tilaustiedot

Tilausnumero	086790 3A
GTIN	2050001940438
Tuoteluokka	08V

Kuvaus

Malli:

Luja, ontto erikoisvalurunko, suuri pohja-ala. Jalustassa kiinnitysporaukset alustaan kiinnittämistä varten (työpöytä tai alusta nro 086795). Hammaspyörä ja hammastankotyönnin ovat vaativaan käyttöön tarkoitettua, kestävästä terästä. Työskentely on tarkkaa karkaistun ja hiotun hammastangon ja pitkän ohjainholkin ansiosta. Käännettävä alustalevy, neljä erikokoista aukkoa erilaisten työkappaleiden tukemista varten. Hammastankotyönnintä käytetään vipuvarrella.

Käyttö:

Holkkien, kuulalaakerien, sorvaustuurnien, sokkien ja pulttien kiinnittämiseen ja irrottamiseen puristamalla. Myös avennustöihin sekä yksinkertaisten leikkuu- ja stanssaustyökalujen käyttämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Puristusteho enintään: 8,95 kN

Työntimen Ø: 48 mm

Ulottuma työntimen puoleenväliin: 230 mm

Työntimen enimmäisliikealue: 400 mm

Valurungon korkeus: 700 mm

Työkappaleen Ø:lle: 450 mm

Tekninen kuvaus

Valurungon korkeus	700 mm
Työntimen Ø	48 mm
Paino	92 kg
Työkappaleen Ø:lle	450 mm
Alustalevyn aukkojen leveydet	25/45/65/85 mm
Pohja-alan syvyys	480 mm
Työntimen enimmäisliikealue	400 mm
Puristusteho enintään	8,95 kN
tyyppi	3A
Pohja-alan leveys	250 mm
Ulottuma työntimen puoleenväliin	230 mm
Tuotetyyppi	Tuurnaprässi

Tarvikkeet

Alusta tuurnapuristimelle	086795
---------------------------	--------