

Tuurnaprässi, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	086790 2
GTIN	2050001940421
Tuoteluokka	08V

Kuvaus

Malli:

Luja, ontto erikoisvalurunko, suuri pohja-ala. Jalustassa kiinnitysporaukset alustaan kiinnittämistä varten (työpöytä tai alusta nro 086795). Hammaspyörä ja hammastankotyönnin ovat vaativaan käyttöön tarkoitettua, kestävästä terästä. Työskentely on tarkkaa karkaistun ja hiotun hammastangon ja pitkän ohjainholkin ansiosta. Käännettävä alustalevy, neljä erikokoista aukkoa erilaisten työkappaleiden tukemista varten. Hammastankotyönnintä käytetään vipuvarrella.

Käyttö:

Holkkien, kuulalaakerien, sorvaustuurnien, sokkien ja pulttien kiinnittämiseen ja irrottamiseen puristamalla. Myös avennustöihin sekä yksinkertaisten leikkuu- ja stanssaustyökalujen käyttämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Puristusteho enintään: 8,1 kN

Työntimen Ø: 42 mm

Ulottuma työntimen puoleenväliin: 164 mm

Työntimen enimmäisliikealue: 300 mm

Valurungon korkeus: 545 mm

Työkappaleen Ø:lle: 320 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	2
Työkappaleen Ø:lle	320 mm
Työntimen enimmäisliikealue	300 mm
Alustalevyn aukkojen leveydet	15/25/35/50 mm
Paino	45 kg
Työntimen Ø	42 mm
Puristusteho enintään	8,1 kN
Pohja-alan syvyys	358 mm
Valurungon korkeus	545 mm
Ulottuma työntimen puoleenväliin	164 mm
Pohja-alan leveys	198 mm
Tuotetyyppi	Tuurnaprässi

Tarvikkeet

Alusta tuurnapuristimelle	086795
---------------------------	--------